

Specialized COMO SL フォークリコールの外観上判別方法

フォーク交換にあたり、該当フォークパーツの判別方法についてご案内いたします。

変更点は全部で4か所あります。



1.フォークステアラーチューブのカラー

左)対象フォーク:シルバー

右)対策フォーク:ブラック



2.フェンダー取り付け穴加工

左)対象フォーク:加工面が滑らか

右)対策フォーク:縁取り加工



3.フォーククラウン正面の形状

左)対象フォーク:フォーククラウン部に溶接痕がなく、クラウンからフォーク脚までスムーズに流れています。

右)対策フォーク:フォーククラウン部に溶接痕があり、クラウンとフォークの接合面に角度がついています。



4.フォーククラウン下部の形状

左)対象フォーク:フォーククラウンの下部に小さな円形の穴が開いています。

右)対策フォーク:フォーククラウンの下部に大きな穴が開いています。ステアラーチューブがフォーククラウンに挿入され溶接されているのが明確に確認出来ます。